

fetra

Tischwagen

SUPER-MULTIVARIO

Traglast 1200 kg, 2 Ebene(n) mit Siebdruckplatte, Ladefläche Länge x Breite 700 x 700 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Mit Elastik-Bereifung

Artikelnummer: 158753



fetra
Transportgeräte



fetra Tischwagen SUPER-MULTIVARIO

Traglast 1200 kg

Tischwagen

- Traglast 1200 kg
- 2 Ebene(n) mit Siebdruckplatte
- Ladefläche Länge x Breite 700 x 700 mm
- Mit 2 Böden
- Schiebebügel waagerecht
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- Mit Elastik-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	elektrisch leitend	nein
Wagentyp	Etagenwagen	Schiebebügelansrichtung	waagrecht
Traglast	1200 kg	klappbar	nein
Ladeflächenlänge	700 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	700 mm	Bereifung	Elastik
Etagen Anzahl	2 Stück	Durchmesser Rad	200 mm
Etagentyp	Siebdruckplatte	Radlager	Kugellager
Traglast Etage	500 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Boardleiste	keine	Radanordnung	rechteckig
Etagenausrichtung	gerade	Oberfläche	pulverbeschichtet
Wagen Ausstattung	Böden	Farbe	brillantblau // RAL5007
Höhe	925 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material	Stahl	Garantie	10 Jahre
Material Verarbeitung	verschweißt	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Euronorm	nein	Gewicht	419 kg
Aufbauten	Schiebebügel		

Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158815		Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar