

Auffangwanne classic-line

für 1 x IBC, Auffangvolumen 1000 l,
Höhe x Breite x Tiefe 1180 x 1350 x
1650 mm, mit Abfüllgestell und
Gitterrost, aus Stahl mit
korrosionsschützender
Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 235677

Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende Stoffe
- für 1 x IBC
- Auffangvolumen 1000 l
- Höhe x Breite x Tiefe 1180 x 1350 x 1650 mm
- mit Abfüllgestell und Gitterrost
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
- 5 Jahre Garantie





Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Tiefe	1650 mm
Auffangwannentyp	Auffangwanne	Material	Stahl
Lagerort	unter Dach	Oberfläche	verzinkt
Kapazität	1 x IBC	Auffangwanne Ausstattung	Abfüllgestell, Gitterrost
Auffangvolumen	1000 l	Unterbau	Staplertaschen
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende Stoffe	unterfahrbar	ja
Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit ÜHP- Zulassung	Farbe Ausführung	verzinkt

Höhe	1180 mm	Garantie	5 Jahre
Breite	1350 mm	Gewicht	230 kg

Zubehör

235678		PE-Auskleidung für Auffangwanne, für Auffangwanne mit 1000 l Volumen und 1350 mm Breite, aus Polyethylen
235680		Kannenträger für Auffangwanne, Höhe x Länge x Breite 300 x 360 x 365 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung