

3140

Büro-Aktenvernichter mit 400 mm Eingabebreite für große Formate und Endloslisten. Durch eine hohe Schnittleistung und ein hohes Auffangvolumen ist dieses Modell besonders gut geeignet für den zentralen Einsatz im Büro.

EBA 3140 S | C

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Automatische Start/Stop-Lichtschrankensteuerung. ECC - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Robustes, büroklammernfestes Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl. LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen. Alle Modellvarianten geeignet zum sicheren Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Besonders kraftvoller 1300-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit „Twin-Antriebs-System“. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Umweltfreundlicher Schnittgutbehälter mit 165 l Auffangvolumen (keine Einwegplastiksäcke erforderlich). Attraktive Farbkombination silber / anthrazit. Markenqualität „Made in Germany“.



	EBA 3140 S	EBA 3140 C	EBA 3140 C
Eingabebreite in mm	400	400	400
Schnittbreite in mm	6	4 x 40	2 x 15
Blattleistung (A4, 70 g/m ²)	39-41	28-30	16-18
Blattleistung (A4, 80 g/m ²)	33-35	23-25	13-15
DIN-Sicherheitsstufe	P-2	P-4	P-5
Motorleistung in Watt	1300	1300	1300
Auffangvolumen in l	165	165	165
Maße B x T x H in mm	640 x 590 x 970	640 x 590 x 970	640 x 590 x 970
Gewicht in kg	82	87	87

Technische Daten annähernd. Änderungen vorbehalten. 10/2012



Robust und langlebig: Büroklammernfeste Schneidwerke mit gehärteten Vollstahl-Messerwellen aus Qualitätsstahl. Auf die Messerwellen gewähren wir eine LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



EASY_SWITCH als intelligentes Schaltelement sorgt mit vielen Automatik-Funktionen und durch Leuchtsymbole für intuitive Bedienung.



ECC Electronic Capacity Control – Anzeige der Auslastung der Schnittkapazität während des Shredderns (durch LED-Leuchtanzeigen).



Der Schnittgutbehälter aus Kunststoff ist durch sein geringes Gewicht leicht zu handhaben und lässt sich zum Entleeren bequem entnehmen.