














Netzspannungskolben mit Temperatur-Automatik
Magnastat Line Voltage Soldering Irons, temperature controlled
Fers à souder Magnastat à température contrôlée pour secteur

Best.-Nr. Order-No. N° de code	Modell Model Modèle	Bezeichnung Description	Gewicht Weight Poids	
5 61 036 99	W 61	  <p>Magnastat-LötKolben 60 W, 230 V, mit Temperatur-Automatik lieferbar in </p> <p>Magnastat Soldering Iron 230 V, 60 W, with automatic temperature control and "longlife"-tip available in </p> <p>Fer à souder Magnastat 60 W, 230 V avec contrôle automatique de température et panne 'longlife' Livrabale avec normes </p>	0,36	
5 61 003 99	W 61 E 120 V	Wie oben, jedoch für 120V/60W Same as above for 120 V/60 W Identique au modèle précédent, mais pour 120V/60W	0,36	
5 61 046 99	W 101	  <p>Magnastat-LötKolben 100 W, 230 V, mit Temperatur-Automatik lieferbar in </p> <p>Magnastat Sodering Iron 230 V, 100 W, with automatic temperature control and "longlife"-tip available in </p> <p>Fer à Magnastat 100 W, 230 V avec contrôle automatique de température et panne 'long life'. Livrabale avec normes</p>	0,42	
5 61 013 99	W 101 E 120 V	Same as above 120 V, 100 W  Identique au modèle précédent, mais pour 120V,100W	0,39	
5 61 056 99	W 201	  <p>Magnastat-LötKolben 200 W, 230 V, mit Temperatur-Automatik lieferbar in </p> <p>Magnastat Soldering Iron 230 V, 200 W, with automatic temperature control and "longlife"-tip available in </p> <p>Fer à souder Magnastat 200 W, 230 V avec contrôle automatique de température et panne 'long life'. Livrabale avec normes </p>	0,85	
5 61 023 99	W 201 E 120 V	Same as above for 120 V, 200 W Identique au modèle précédent, mais pour 120V, 200W 	0,80	
5 61 093 99	W 101 H	  <p>Wärmegeregeltes Kleinlötbad 330°C mit horizontalem Stand, VDE-geprüft 100 W, 230 V, Innendurchm.: 17,4mm, 22mm tief</p> <p>Miniature temperature controlled 330°C Solder Bath, VDE-approval 100 W, 230 V, for dip soldering on horizontal stand (17.4 mm x 22 mm)</p> <p>Mini-bain de soudure à température contrôlée 330°C, agréé VDE 100 W, 230 V, pour souder les fils et queues de composants, sur un support horizontal Capacité : diam. 17,4 mm sur 22 mm de haut</p>	0.44	
5 11 706 99	Lötadeinsatz für 285°C Temperatur	Solder bath for 285°C temperature	Bain de soudure à 285°C	0,08
5 11 707 99	Lötadeinsatz für 330°C Temperatur	Solder bath for 330°C temperature	Bain de soudure à 330°C	0,08
5 11 708 99	Lötadeinsatz für 380°C Temperatur	Solder bath for 380°C temperature	Bain de soudure à 380°C	0,08