




PKNI 10 B schwarz/black

Industrial Connectors:Meß- und Prüfzubehör:Buchsen:4 mm System

Produktbeschreibung

Beschreibung	Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf und Isolierringen - Durchmesser 4 mm. Gewindebolzen mit 6 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit 2,6 mm Querloch. Zum isolierten verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 3,5 mm Wandstärke.
Typ	PKNI 10 B schwarz/black
Bestell-Nr.	930 136-100
System	4 mm System
Gehäusefarbe	schwarz
Farbvarianten	●●
weitere Standardvarianten	Farbe rot, Bestell-Nr. 930 136-101

Zeichnung



Technische Daten

Kontaktart	ungefederte Buchse
Anschlußart	M6 Gewinde
Bemessungsspannung	DC 60 V
Bemessungsstrom	63 A
Durchgangswiderstand	2 mOhm
Gehäusebefestigung	schrauben

Werkstoff

Kontaktmaterial	Messing
Kontaktflächenmaterial	vernickelt
Gehäusematerial	PF
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich	-25 °C bis +100 °C