

# Zubehör - Steckverbinder

## Bauformen Übersicht, Steckverbinder EN 60603 (DIN 41612)

### Bestellinformationen

Beschreibung	Anzahl der Kontakte	Reihenbelegung	Bauform B	Bauform C	Bauform C für Flachkabel	Bauform R	Bauform D
Zeichnung: Ansicht der Steckerrückseite							
			1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

### Messerleiste

	Anzahl	Reihenbelegung	Bauform B	Bauform C	Bauform C für Flachkabel	Bauform R	Bauform D
Einlötlötfste, Länge 3 mm, 0,6 mm x 0,6 mm; abgewinkelt	32	a, c	–	<b>69001-826</b>	–	–	<b>69001-831</b>
	64	a, b	<b>69001-801</b>	–	–	–	–
	64	a, c	–	<b>69001-821</b>	–	–	–
	96	a, b, c	–	<b>69001-816</b>	–	–	–

### Federleiste

	Anzahl	Reihenbelegung	Bauform B	Bauform C	Bauform C für Flachkabel	Bauform R	Bauform D
Wickelstifte, Länge 13 mm, 0,6 mm x 0,6 mm, gerade	32	a, c	–	<b>69001-691</b>	–	–	–
	64	a, c	–	<b>69001-685</b>	–	–	–
	96	a, b, c	–	<b>69001-679</b>	–	–	–
Wickelstifte, Länge 20 mm, 1 mm x 1 mm, gerade	32	a, c	–	–	–	–	<b>69001-697</b>
Einlötlötfste, Länge 2,5 mm, Ø 0,6 mm, gerade	64	a, b	<b>69001-664</b>	–	–	–	–
	64	a, c	–	<b>69001-693</b>	–	–	–
	96	a, b, c	–	<b>69001-696</b>	–	–	–
Einlötlötfste, Länge 3 mm, 0,6 mm x 0,6 mm, abgewinkelt	64	a, c	–	–	–	<b>69001-976</b>	–
	96	a, b, c	–	–	–	<b>69001-728</b>	–
Einlötlötfste, Länge 4 mm, Ø 0,6 mm, gerade	64	a, c	–	<b>69001-678</b>	–	–	–
	96	a, b, c	–	<b>69001-677</b>	–	–	–
Lötöse, Länge 5,5 mm	32	a, c	–	–	–	–	<b>69001-698</b>
Schneid-/Klemmtechnik für 64-polig Flachkabel	64	a, c	–	–	<b>69005-596</b>	–	–
Federkontakte zum Crimpen, 0,14 - 0,5 mm <sup>2</sup> , 50 Stück			–	–	–	–	<b>21100-293</b>
Federkontakte zum Crimpen, 0,75 - 1,5 mm <sup>2</sup> , 50 Stück			–	–	–	–	<b>21100-294</b>
Linienkopfschraube mit Torx M2,5 x 7, VPE 100 Stück, zur direkten Montage an Z-Schiene			<b>24560-147</b>	<b>24560-147</b>	<b>24560-147</b>	<b>24560-147</b>	<b>24560-147</b>

### Technische Daten

	Bauform B	Bauform C	Bauform C für Flachkabel	Bauform R	Bauform D
Anschlußraster	2,54 mm	2,54 mm	2,54 mm	2,54 mm	5,08 mm
Strombelastung max. bei 20°C	2 A	2 A	1 A	2 A	6 A
Prüfspannung U <sub>eff</sub> Kontakt-Kontakt	1 kV	1 kV	1 kV	1 kV	1,55 kV
Prüfspannung U <sub>eff</sub> Kontakt-Masse	1,55 kV	1,55 kV	–	1,55 kV	1,55 kV
Durchgangswiderstand	≤ 20 mΩ	≤ 20 mΩ	–	≤ 20 mΩ	≤ 20 mΩ
Codierung am Steckverbinder	–	–	–	–	–
Codierung separat	ja	ja	ja	ja	ja
Kontaktoberfläche	hartvergoldet	hartvergoldet	hartvergoldet	hartvergoldet	hartvergoldet
Luftstrecke Kontakt-Kontakt	> 1,2 mm	> 1,2 mm	–	> 1,2 mm	> 1,6 mm
Kriechstrecken Kontakt-Kontakt	> 1,2 mm	> 1,2 mm	–	> 1,2 mm	> 3,0 mm
Steck- und Ziehkräfte	32-polig < 30 N; 64-polig < 60 N 96-polig < 90 N	32-polig < 30 N; 64-polig < 60 N 96-polig < 90 N	64-polig < 60 N	64-polig < 60 N 96-polig < 90 N	32-polig < 40 N

### Hinweis

- Stecker entsprechen Anforderungsstufe 2



Weitere Informationen [www.schroff.biz/oneclick](http://www.schroff.biz/oneclick)  
oneClick code = Bestell-Nr.