


# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>AK/U</b>
Rövid leírás	kötődoboz
Tulajdonságok	vakolat alatti szereléshez, könnyen kitörhető csőbevezetésekkel
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Besorolás	AC 400 V

Normák: EN 60670-1, EN 60670-22



Halogénmentes  
igaz

Védettség  
IP30

Cikkszám	Méreték	Kicsomag	Nagycsomag
020 924	75 x 75 x 50 mm	100 db	3500 db
020 925	100 x 100 x 50 mm	100 db	2400 db
020 926	150 x 150 x 70 mm	50 db	1200 db
020 927	200 x 200 x 80 mm	20 db	480 db

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Kitörhető kábelbevezető	igaz
Tömítőmembrán kábelbevezető	hamis
Csőcsonk	hamis
Lépcsős gumimembrán kábelbevezető	hamis
Készülék rögzítés módja	
Csillárkampóhoz	hamis
Csőcsatlakozás	nincs
Rögzítőfüllel	hamis
Funkciómeztartó	nincs

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	egyes
Forma	négyszetes
Szerelés módja	süllyesztett
Csavarokkal	hamis
Forgatható gyűrűvel felszerelve	hamis
Sorolható	hamis
Felszerelve	nincs
Fedélrögzítés	pattintós
Anyag	PS