



Technische Daten

06.11.2023

2-Komponenten Silikongel
RELICON Religel Plus

Religel Plus 1.000

Artikelnummer: 435-00752

Material:	Silikon (SI)
Farbe:	Grün (GN), Transparent (CL)
Betriebstemperatur :	-60 °C bis +200 °C
Lagertemperatur:	+4 °C bis +40 °C
Lagerzeit:	unbegrenzt
Viskosität:	1000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)
Vibrationsdämpfend:	Ja
Dichte:	0.97 g/cm ³ , 20 °C (DIN EN ISO 2811-2)
Gefahrgut:	Nein
Wärmeleitfähigkeit (min.):	0.15 W/mK
Wärmeleitfähigkeit (max.):	0.15 W/mK
Halogenfrei:	Ja

HF ✓

RoHS ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.