

Bohrmaschinen

Drills



UT 8844 RE Bohrmaschine

- Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
- Umsteuerbar für Rechts- und Linkslauf
- Schnellspannbohrfutter bis 10 mm (3/8")
- Leerlaufdrehzahl: 2.000 min⁻¹

- Economical reversible drill with keyless chuck
- Handle exhaust directs air away from work and reduces noise
- Cushion grip for more handling comfort
- Keyless chuck 10 mm for fast drill bit changing
- Free Speed: 2.000 min⁻¹

UT 8855 RE Bohrmaschine

- Bohrmaschine mit Getriebepflaneten und robustem 4-Lamellen-Antriebsrotor
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Verstellbarer seitlicher Haltegriff
- Schnellspannbohrfutter bis 13 mm (1/2")
- Leerlaufdrehzahl: 450 min⁻¹

- Powerful 13,0 mm (3/8") reversible air drill with keyless chuck
- Handle exhaust directs air away from work and reduces noise
- Cushion grip for more handling comfort
- Auxiliary side handle standard
- Free Speed: 450 min⁻¹

UT 8807 C Bohrmaschine

- Für Arbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen vorgesehen
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Umschaltbar für Rechts- und Linkslauf
- 10 mm (3/8") Schnellspanbohrfutter
- Leerlaufdrehzahl: 1.800 min⁻¹

- Compact and reversible angle drill for drilling in confined areas
- Handle exhaust directs air away from work
- Easy change of direction through convenient reverse valve
- 10 mm (3/8") keyless chuck
- Free Speed: 1.800 min⁻¹

Zubehör für Bohrmaschinen

Accessories for Drills



Zubehör für Bohrmaschinen

- Bohrfutter mit Schlüssel für Bohrmaschinen
- 3/8" x 24 mm
- Drill chuck with key for drills
- 3/8" x 24 mm

Art.-Nr.	Bohrer Ø	Drehrichtung
95 144	1 - 6 mm	rechts
95 147	1 - 10 mm	rechts / links
95 148	2 - 13 mm	rechts



Zubehör für Bohrmaschinen

- Bohrfutterschlüssel für Bohrmaschinen
- Key for chuck for drills

Art.-Nr.	Bohrer Ø	Spindelgew.
95 143	1 - 6 mm	zu Futter 95 144
95 150	1 - 10 mm	zu Futter 95 148
95 152	2 - 13 mm	zu Futter 95 148



Zubehör für Bohrmaschinen

- Schnellspannbohrfutter für Bohrmaschinen
- 3/8" x 24 mm
- Keyless drill chuck for drills
- 3/8" x 24 mm

Art.-Nr.	Bohrer Ø	Drehrichtung
95 157	2 - 13 mm	rechts
95 159	1 - 10 mm	rechts / links

Technische Details



Modell / Model	Art.-Nr.	min ⁻¹	mm	re/links	mm	kg	l/s	Zoll	m/s ²	dB (A)
UT 8844 RE	93 104	2.000	1-10	re/links	10	1,8	7,0	R 1/4	< 2,5	96,0
UT 8855 RE	93 106	450	1-13	re/links	13	1,4	7,0	R 1/4	< 2,5	84,0
UT 8807 C	93 110	1.800	1-10	re/links	10	1,1	1,8	R 1/4	< 2,5	85,0