

ND-200

Diamantsägeblatt CEV-PRO Ø 200 mm. im Lieferumfang
 ND-200 enthalten.
 Tauchkühlung des Sägeblatts
 Elektrokabel: 1,5 m.
 Direktübertragung mit Überlastungs- und Überhitzungsschutz.



REF.	Box	Boxes	Plug	RPM	Blade Width	Blade Height	Blade Thickness	Blade Diameter	Cooling	Blade Diameter	Blade Dimensions	Weight
ND-200 45910	1	8	230V-50 Hz.	2770	∞ cm	∞ cm	23 cm	40 mm	ja	200 mm	51x52,5x24 cm	17,2 kg
ND-200 UK 45915	1	8	230V-50 Hz.UK	2770	∞ cm	∞ cm	23 cm	40 mm	ja	200 mm	51x52,5x24 cm	17,2 kg
ND-200 AUSTR. 45939	1	8	230V-50 Hz.AUSTR.	2770	∞ cm	∞ cm	23 cm	40 mm	ja	200 mm	51x52,5x24 cm	17,2 kg
ND-200 45911	1	8	220V-60 Hz.	2770	∞ cm	∞ cm	23 cm	40 mm	ja	200 mm	51x52,5x24 cm	17,2 kg
ND-200 UK 45916	1	8	120V-50 Hz.UK	2770	∞ cm	∞ cm	23 cm	40 mm	ja	200 mm	51x52,5x24 cm	17,2 kg
ND-200 USA 45918	1	8	120V-60 Hz.USA	2770	∞ cm	∞ cm	23 cm	40 mm	ja	200 mm	51x52,5x24 cm	17,2 kg
ND-200 CSA 45919	1	8	120V-60 Hz.CSA	2770	∞ cm	∞ cm	23 cm	40 mm	ja	200 mm	51x52,5x24 cm	17,2 kg

