

# KOHLER®

# SDMO®



## PERFORM 4500 XL C5

PORTABLE POWER

Baureihe PERFORM

### PRODUKTVORZÜGE

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Hohe Tankkapazität
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen

**QUAD CLEAN LUFTFILTER** Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

**STAGE V (2016/1628 EU)** : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

### Baureihe PERFORM

Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet somit eine ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. QUALIGEN: Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung

## PERFORM 4500 XL C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PERFORM
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	4
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	18
Verbr. 75% (L/h) *	1.70
Autonomie 75% (h) *	10.60
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	96
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	82
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	68

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH395_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	277
Kapazität Öl (l)	1.10

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55.50
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	66.50

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56.50
Höhe (cm)	60
Gewicht (lbs)	68.50
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193
Palettengewicht verpackt (kg)	421

**KOHLER®**  
**SDMO®**

10/13/2020

PERFORM 4500 XL C5 - PORTABLE POWER - PERFORM

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

### LIEFERUMFANG



Entleerungstrichter
Bodenbefestigungsfüße



Betriebs- und Wartungsanleitung
Ergonomische Griffe

### OPTIONEN



<b>R01</b>	Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter
------------	---



<b>R05M</b>	Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.
-------------	---



<b>RKB1HD</b>	Transportkarren-Bausatz für Stromaggregate und Schweißaggregate bis zu 6 kW
---------------	---



<b>RKS2</b>	Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH395 und CH440.
-------------	---



<b>RH1</b>	Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO
------------	--



<b>RPM</b>	Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V
------------	---



<b>RPQ</b>	Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm <sup>2</sup> Querschnitt
------------	---



<b>RKD1</b>	Bausatz mit 2 mobilen Differenzial-Adaptern für Haushaltssteckdosen. Schutzerdungssystem mit isoliertem Neutralleiter.
-------------	--