

ZYLINDER

BETEX NSSS Serie, Allzweckzylinder, Federrückzug, einfachwirkend



Modell: NSSS Serie

Leistung : 4,5 - 100 Tonnen
 Hub : 25,4 - 406 mm
 Max. Betriebsdruck : 700 Bar

- Alle Zylinder sind einfachwirkend mit Federrückzug. Kolben sind gehärtet.
- Zylindergehäuse sind gewalzt, Außenseiten sind gesandstrahlt mit schwarz-Nitrid-Beschichtung.


Antriebe:

Handpumpen, Fußpumpen, Luft und elektrohydraulische Pumpen.

Pumpen- und Zylindersets;

Alle Zylinder sind als Set erhältlich: Zylinder, Manometer, Kupplung, Schlauch und Pumpe.

Dadurch wird die Bestellung erleichtert.



NSSS 1006-NSSS 10010

NSSS 51-NSSS 7513

NSSS Serie

TIPP! Zu verwenden in Kombination mit unseren Pumpen: Seite 91-103. Zubehör: pag 106-110

Typ	Kap. Tonnen	Hub mm	Ölvol. cm ³	A Einbauhöhe in mm		D mm	E mm	F mm	H mm	J mm	K mm	U ø un	P mm	U mm	V ø unc	W ø un	X mm	Z mm	Gewicht kg
				Min.	Max.														
NSSS 51	4.5	26	17	110	136		28.6						14						1
NSSS 53	5	76	54	165	241		30					14							1.5
NSSS 55	5	127	90	216	343	38	30	25.4	19	25	6	3/4"-16	14	25	1/4"-20un	1 1/2"-16	28	14	1.9
NSSS 57	5	183	129	273	456		30					16							2.4
NSSS 59	5	232	164	324	556		30					16							2.8
NSSS 101		25.4	36.5	90	115.4		42.8			-	-	#10-24un	6.5						1.8
NSSS 102		51	73	121	172		42.8			40	6	1"-8	19						2.3
NSSS 104		101	145	171	272		42.8			40	6	1"-8	19						3.3
NSSS 106	10	152.5	242	247	399.5	57	45	38	19	40	6	1"-8	19	39	5/16"	2 1/4"-14	30	13	4.4
NSSS 108		203.5	323	298	501.5		45			40	6	1"-8	19		-18un				5.4
NSSS 1010		255.5	406	350	605.5		45			40	6	1"-8	19						6.4
NSSS 1012		305.5	486	400	705.5		45			40	6	1"-8	19						6.8
NSSS 1014		356.5	567	451	807.5		45			40	6	1"-8	19						8.2
NSSS 151		26.5	63	124	150.5				19										3.3
NSSS 152		52.5	125	149.6	202.1				19										4.1
NSSS 154		102.5	243	200	302.5				19										5.0
NSSS 156	15	153	363	271.6	424.6	73	55	40	25	38	9.6	1"-8	25.4	47.7	3/8"	2 3/4"-16	30	13	6.8
NSSS 158		203.5	483	322	525.5				25						-16un				8.2
NSSS 1510		254.5	604	373	627.5				25										9.5
NSSS 1512		305	724	424	729				25										10.9
NSSS 1514		355.7	845	474.6	830.3				25										11.8
NSSS 1516		406	824	523	829				25										12.8
NSSS 251		25.5	98	139.5	165														5.9
NSSS 252		51	196	165	216														6.4
NSSS 254		102	392	216	318														8.2
NSSS 256	25	158.5	610	273	431.5	88	70	55	25	50	10.5	1 1/2"-16	25.4	58	1/2"	3 5/16"12	50	19	10
NSSS 258		209.5	806	324	533.5										-13un				12.2
NSSS 2510		260.5	1002	375	636.5														14.1
NSSS 2512		311	1196	425.5	736.5														16.3
NSSS 2514		361.5	1390.5	476	837.5														17.7
NSSS 308	30	209.5	925	387.5	597	103	75	60	57	50	10.5	1 1/2"-16	25.4	-		4"-12	50	-	18.1
NSSS 502		51	361	177	228														15
NSSS 504		101.5	719	229	330.5														19.1
NSSS 506	50	157.5	1116	283	440.5	127	95	80	33	70	3	-	-	95	1/2"	5"-12	55	19	23.1
NSSS 508		203	1446	349	552										-13un				27.1
NSSS 5010		260	1853	385	645														30.4
NSSS 5013		335.5	2377	461	796.5														37.6
NSSS 756	75	155	1752	285	440	152	120	95	30	70	3	-	-	-	-	5 3/4"-12	45	-	29.5
NSSS 7513		333.5	3770	491	824.5														59
NSSS 1006	100	170	2432	358	528	177	135	105	40	70	3	-	-	139	3/4"	6 7/8"-12	45	25	59
NSSS 10010		260	3720	448	708										-10un				72.6