

Artikelnummer: 308688

Kurzbeschreibung: Silocontainer type SG 375, insteekgaten voor hefswagen, inhoud 375 liter, groen RAL 6011

Langbeschreibung: Silocontainer type SG 375, insteekgaten voor hefswagen, inhoud 375 liter, gelakt: De silocontainer type SG 375 heeft een gelakt frame van profielstaal. Met de schuifvergrendeling is het ledigen van 375 liter stortgoed eenvoudig en veilig. De silocontainer type SG 375 is uitgerust met een speciale handgreepschaarvergrendeling van 300 x 300 mm. Dit maakt het legen van ongeveer 375 liter stortgoed eenvoudig en veilig. Met zijn 1010 mm grote trechter van plaatstaal met omtrekversterking vergemakkelijkt de silocontainer ook het vullen met stortgoed. Het geprofileerde stalen frame is verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren. Speciale uitvoeringen zoals roestvrij staal zijn op aanvraag ook verkrijgbaar. De twee ingangsvakken van de silocontainer type SG 375 maken eenvoudig transport mogelijk en zijn 175 mm breed en 65 mm hoog in hun binnenafmetingen. De praktische stapelhoeken op de container zorgen voor een ruimtebesparende stapeling van de silocontainer.

Technische details

- Speciale handgreep met schaarvergrendeling: 300 x 300 mm
- Frame van profielstaal, gelakt en gelakt
- Trechter van plaatstaal met omtrekversterking
- Met vorkheftruckzakken
- inhoud: 375 l
- Trechter: L 1010 x B 780 x H 1000 mm.
- Binnenafmetingen van de inrijvakken: B 175 x H 65 mm
- Afstand tussen de ingangsvakken: 565 mm
- Afmetingen: L 1090 x B 860 x B 860 x H 1170 mm
- Eigen gewicht: 116 kg

Info: speciale uitvoeringen, bijv. in roestvrij staal, op aanvraag leverbaar.

