

Artikelnummer: 96956

Kurzbeschreibung: Stellingwagen met roosterwanden, 1150 x 750 x 1800 mm, met inhangbare voorwand

Langbeschreibung: Stellingwagen met roosterwanden, met inhangbare voorwand: Deze pakketwagen van draadgaas is een gelaste hoekstaalconstructie. De deuren, wanden en het dak zijn van draadgaas gemaakt. Het laadoppervlak van de wagen bestaat uit een blad van houtmateriaal in beukendecor. De wagen is met 2 zwenk- en 2 bokwielen met rubberbanden uitgevoerd. Beide zwenkwielen met rem. De optioneel losse etageplanken zijn er verstelbaar per 50 mm in te hangen. De in te hangen voorwand met 2 hangsloten (wordt **niet** meegeleverd) is afsluitbaar. [ul] Met inhangbare voorwand 2 geïntegreerde grendelsloten, afsluitbaar door hangslot Oppervlak: gepoedercoat gentiaanblauw (RAL 5010) Laadvermogen: 600 kg Laadvermogen per etageplank: 80 kg Diameter wielen: 200 mm Hoogte handgreep: 1000 mm Laadhoogte: 280 mm - verstelbaar Maasafm. van het gaas: 50x50x4 mm Effectieve hoogte: 1470 mm Laadoppervlak etageplanken (bxl): 800 x 1200 mm Laadoppervlak bodemplank (bxl): 700 x 980 mm: buitenafm. (bxdxh) 1150 x 750 x 1800 mm, gewicht 81 kg Laadoppervlak bodemplank (bxl): 800 x 1215 mm: buitenafm. (bxdxh) 1385 x 850 x 1800 mm, gewicht 90 kg[ul]Levering **zonder** etageplanken. A.u.b. afzonderlijk bestellen!

