

# Especificaciones del producto

## 520800

### Válvula angular con rosca de tubo R 1/2"

Con conexión de manguito 13 mm (1/2"), natural

- de polietileno resistente y apto para alimentos con conexión de manguito para un tubo
- muy buena resistencia química contra ácidos, soluciones alcalinas y otras sustancias químicas
- permiten una dosificación ajustada
- con rosca de tubo  $\varnothing d2 = R 1/2"$
- resistente a la presión hasta 1,5 bar
- Resistente a la temperatura:  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Velocidad de salida  $> 1,5\text{ L/min}$
- sin ventilación y sin recubrimiento
- Manguito diámetro exterior  $d4 = 13\text{ mm}$  o  $1/2"$  (zona de conexión)
- $l1 = 85\text{ mm}$  /  $l2 = 12\text{ mm}$



<b>Pedido mínimo</b>	5
<b>Color</b>	Natural
<b>Fabricante</b>	hünersdorff
<b>Ubicaciones</b>	9
<b>Unidad de la orden</b>	Pieza
<b>Unidad / Palé o caja</b>	4500
<b>EAN</b>	4007228701937
<b>Bolsa en caja de cartón</b>	10
<b>Altura caja de cartón</b>	214
<b>Ancho Pal</b>	0,8
<b>Longitud caja de cartón</b>	381
<b>Peso bruto UE kg</b>	0,25
<b>Total cajas de cartón</b>	90
<b>UE</b>	5
<b>Unidad / Ubicación</b>	500
<b>Ancho bruto kg</b>	0,05
<b>Volumen m3</b>	0,018019
<b>Altura</b>	0
<b>Profundidad</b>	85
<b>Ancho caja de cartón</b>	221
<b>Altura Pal</b>	2,076
<b>Cajas de cartón por ubicación</b>	10
<b>Longitud Pal</b>	1,2
<b>neto kg</b>	0,05
<b>Peso bruto Pal kg</b>	245
<b>Peso UE</b>	0,215