

fetra Etagenwagen

Traglast 250 kg, mit 3 Etage(n), offen,
Ladefläche Länge x Breite 410 x 610
mm, 3 Kästen, Gestell mit schlag-
und kratzfester Pulverbeschichtung
in RAL5007 Brillantblau, Räder mit
TPE-Bereifung

Artikelnummer: 239854



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Etagenwagen

Traglast 250 kg








Etagenwagen

- Traglast 250 kg
- mit 3 Etage(n), offen
- Ladefläche Länge x Breite 410 x 610 mm
- Höhe 1100 mm
- Etage(n) mit Stahlrahmen, neigbar
- 3 Kästen
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	ja
Wagentyp	Etagenwagen	Etagenausrichtung	gerade + geneigt
Ladeflächenlänge	410 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenbreite	610 mm	Bereifung	TPE
Höhe	1100 mm	Rad-Ø	125 mm
Etagen Anzahl	3 Stück	Radlager	Rillenkugellager
Traglast	250 kg	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Traglast Etage	60 kg	elektrisch leitend	nein
Etagentyp	offen	klappbar	nein
Etage(n) Ausführung	neigbar	Radanordnung	rechteckig
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Aufbauten	keine	Farbe	brillantblau // RAL5007
Kästen Anzahl	3 Stück	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material	Stahl	Garantie	10 Jahre
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	32 kg

Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158758		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 125 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309687		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
309723		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar

