

Infrarot-Heizstrahler für den Betrieb in geschlossenen Räumen

- Für den Betrieb in geschlossenen Räumen oder unter Erdgleiche (in Verbindung mit Sicherheitsregler mit integrierter Dichtigkeitsprüfung und Schlauchbruchsicherung RDS entspricht er der Ausstattung der UVV und ist behördlich zugelassen)

Technische Merkmale:

- mit Abgasstutzen für den Anschluß eines flexiblen Abgasschlauches, zum Betrieb in geschlossenen Räumen oder unter Erdgleiche z.B. in Kabelzelten oder Kabelschächten
- Der Ventilschutzkasten schützt das Regulier- u. Absperrventil, das Ventil der thermoelektrischen Zündsicherung, den Gaseingangsstutzen und den Piezozünder.
- Der Strahler ist über ein Zahnscheibengelenk schwenkbar, damit ist ein fester Sitz garantiert und ein unbeabsichtigtes Verstellen ausgeschlossen.
- Das Schutzgitter verhindert den Kontakt mit dem Glühgitter.
- Die solide, standsichere Aufstellvorrichtung verbleibt im Radius des Strahlers, daher kein Stolpern über hervorstehende Beine.
- Durch Verwenden von Aluminium geringes Gewicht; platzsparender Transport durch Ineinanderschieben der Schere



| Bezeichnung | Best.Nr. | Nennheizleistung | Gas-Eingang | Gasverbrauch (1,5 bar) | Abmessung | |
|-----------------------|----------|------------------|------------------|------------------------|-----------------|------|
| Infrarot-Heizstrahler | 983000 | 3,2 kW | Stutzen G 3/8 LH | 250 g/h | 300 x 435 x 270 | 7200 |

Abgasschlauch

- zum Ableiten der Verbrennungsgase
- zum Anschluss an Abgasstutzen von Heizstrahler oder Kocher-Ofen
- Abgasschlauch mit Glasfaserdichtung, flexibel, 4 m lang



| Bezeichnung | Best.Nr. | |
|--------------------|----------|------|
| Abgasschlauch, 4 m | 989100 | 5400 |

Handbagger

- eignet sich ganz vorzüglich zum Löcherausheben für Pfähle und Masten
- Schaufelblätter aus 1a-Stahlblech mit einer Schur versehen
- Schenkel aus Flachstahl 30 x 10 mm
- Dülle mit einer Kette und 1a-Eschenstil
- mit Hammerschlagfarbe gespritzt



| Bezeichnung | Best. Nr. | Länge | Schaufelhöhe | Schaufelbreite oben | Schaufelbreite unten | Lochgröße | |
|--------------------|-----------|-------|--------------|---------------------|----------------------|-------------|------|
| Handbagger Größe 2 | 297020 | 1800 | 220 | 219 | 160 | 190 bis 260 | 7000 |

Lederhandschuh

- mit langer Stulpe
- Farbe beige
- Handfläche aus Chrom-Narbenleder
- Handrücken aus Chrom-Spaltleder
- Nicht für Arbeiten unter Spannung geeignet



| Bezeichnung | Best.Nr. | Länge Stulpe | |
|---------------------------------|----------|--------------|-----|
| Lederhandschuh mit Stulpe Gr. 9 | 632109 | 15 cm | 245 |
| Lederhandschuh mit Stulpe Gr.10 | 632110 | 15 cm | 245 |
| Lederhandschuh mit Stulpe Gr.11 | 632111 | 15 cm | 245 |

| Bezeichnung | Best.Nr. | Länge Stulpe | |
|---------------------------------|----------|--------------|-----|
| Lederhandschuh mit Stulpe Gr. 9 | 632119 | 30 cm | 245 |
| Lederhandschuh mit Stulpe Gr.10 | 632120 | 30 cm | 245 |
| Lederhandschuh mit Stulpe Gr.11 | 632121 | 30 cm | 245 |