

HRI-E 1000W/NSC/230/C/E40 02

EAN	4008597166013
Hersteller-Art-Nr.	32416601
Lampenleistung in W	1000.0 W
Farbtemperatur	3900 K
Farbwiedergabeindex in Ra	65
Länge	380 mm
Durchmesser	165 mm
Quecksilbergehalt	115.0 mg
zu Entsorgen	Ja
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch in kwh / 1.000 h	1100
Lichtstromerhalt bei 2.000 h	0.82
Lichtstromerhalt bei 4.000 h	0.74
Lichtstromerhalt bei 6.000 h	0.67
Lichtstromerhalt bei 8.000 h	0.61
Lichtstromerhalt bei 12.000 h	0.50
Lichtstromerhalt bei 16.000 h	0.41
Lichtstromerhalt bei 20.000 h	0.33
Überlebensfaktor bei 2.000 h	1.00
Überlebensfaktor bei 4.000 h	0.99
Überlebensfaktor bei 6.000 h	0.94
Überlebensfaktor bei 8.000 h	0.86
Überlebensfaktor bei 12.000 h	0.59
Überlebensfaktor bei 16.000 h	0.26
Überlebensfaktor bei 20.000 h	0.07

26.08.2013 13:26:15

© 2013, Radium Lampenwerk GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf www.radium.de.