


Geberit Silent-db20 Rohrschelle gedämmt, mit Gewindemuffe M10 / G 1/2"



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit Stütz- und Dehnmuffe oder Langmuffe
- Zur Gleitbefestigung von Rohren

Eigenschaften

- Außengewinde

- Innengewinde
- Hochschalldämmend
- Außen verzinkt

Technische Daten

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.	DN	G	M	di, ø	L	VE1	VE2	VE3	VE4
305.812.26.1	56	1/2 "	10 mm	56 mm	4.7 cm		10 St.	50 St.	100 St.
305.812.26.2	56	1/2 "	10 mm	56 mm	4.7 cm				
306.812.26.1	60	1/2 "	10 mm	63 mm	5 cm		10 St.	50 St.	
306.812.26.2	60	1/2 "	10 mm	63 mm	5 cm				
307.812.26.1	70	1/2 "	10 mm	75 mm	5.7 cm		10 St.	50 St.	100 St.
307.812.26.2	70	1/2 "	10 mm	75 mm	5.7 cm				
308.812.26.1	90	1/2 "	10 mm	90 mm	6.4 cm		10 St.	50 St.	100 St.
308.812.26.2	90	1/2 "	10 mm	90 mm	6.4 cm				
310.812.26.1	100	1/2 "	10 mm	110 mm	7.4 cm		10 St.	50 St.	100 St.
310.812.26.2	100	1/2 "	10 mm	110 mm	7.4 cm				
312.812.26.1	125	1/2 "	10 mm	125 mm	8.1 cm		10 St.	50 St.	500 St.
312.812.26.2	125	1/2 "	10 mm	125 mm	8.1 cm				
312.813.26.1	125	1/2 "	10 mm	135 mm	8.7 cm		10 St.	50 St.	800 St.
312.813.26.2	125	1/2 "	10 mm	135 mm	8.7 cm				
315.812.26.1	150	1/2 "	10 mm	160 mm	9.9 cm	1 St.	5 St.	25 St.	100 St.
315.812.26.2	150	1/2 "	10 mm	160 mm	9.9 cm				