

Artikelnummer: 129067

Kurzbeschreibung: Edelstahlwagen, B675 x T445 mm, Vollgummi, Radgehäuse verzinkt

Langbeschreibung: Edelstahl-Servierwagen mit 3 Böden, B 675 x T 445 mm: Dauerhaft stabile Konstruktion in klarem Design. Schallgedämmte Böden mit umlaufendem, tiefgezogenem Rand. Hygienisch einwandfreie Konstruktion ohne sichtbare Schrauben oder Abdeckungen - sehr leichte und schnelle Reinigung. Geeignet für Lebensmittel-, Medizin-, Labor- und Nassbereiche. Mit 4 Lenkrollen (ø 125 x B 32 mm) mit Vollgummibandage oder mit luftidentischen Rollen, grau (spurlos), davon 2 Lenkrollen mit Radfeststellern. Sehr angenehmer, leiser Lauf auf Kugellagern, drehende Wandabweiser. Radgehäuse aus Stahl, verzinkt oder aus Kunststoff. Abmessungen: B 675 x T 445 x H 970 mm. Ladefläche: L 630 x B 400 mm. Etagenabstand: 262 mm. Gewicht: 13 kg. Gesamttragkraft: 150 kg.

