

Artikelnummer: 129551

Kurzbeschreibung: Beistellwagen, mit offenen Etagenböden, ohne Holzplatten, fest

Langbeschreibung: Beistellwagen, mit offenen Etagenböden, ohne Holzplatten, fest: Beistellwagen mit offenen Etagenböden. Bock- und Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß europäischer Norm EN1757-3. Offener Rahmen für Euro-Kunststoffkästen. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Ladefläche: L 620 x B 410 mm Außenmaß: L 950 x B 420 mm Etagenhöhe: 180/670/1150 mm Etagenböden: offen Tragkraft: 200 kg Rad-Ø: 125 mm Eigengewicht: 22 kg Hinweis: Holzwerkstoffplatte (MDF) nicht im Lieferumfang enthalten.

EAN/GTIN: 4250448502642

