

DIGITUS®

19" Netzwerkschrank Unique Serie, einteilige Glas-Fronttür, Breite: 800 mm

ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Netzwerkkomponenten!

- **Gestellrahmen:** modulare Stahlblechkonstruktion
- **Schutzart:** IP 20
- **Fronttür:** Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen und abschließbarem Schwenkhebelgriff (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder; Adapter im Lieferumfang enthalten)
- 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen
- **Seitenwände:** abnehmbar und abschließbar • Seitenteile ausgestattet mit Schnellverschlüssen
- **Rückwand:** abschließbare, doppelflügelige Stahlrücktür
- **Dach:** vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel
- **Schließmechanismus:** gleiche Schließung für die Fronttür, Rücktür und die Seitenwände • EMKA Schließung
- **Kabelführungen:** aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden • Kabeleinlass mit Boden und Dach mit Bürstenleiste links und rechts • **ab 32 HE:** vertikale Kabelführungskanäle mit Blende links und rechts der Profilschienen in der Front
- **Eigenschaften:** 1,5 mm starkes Stahlblech • hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik • 120° Türöffnungswinkel, Front- und Rücktür • Türanschlag einfach wechselbar • 19" Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut • 19" Profilschienen in der Tiefe variabel • 19" Profilschienen mit HE-Beschriftung • Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung • mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente • eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität
- bei Schränken ab 26 HE (Artikel Nr. 11007269, 11007277, 11007329, 11007328): zusätzlicher Kabeleinlass mit Bürstenleiste an der oberen und unteren Schrankrückseite
- bei Schränken ab 32 HE (Artikel Nr. 11007329, 11007328): vertikale Kabelführungskanäle mit Blende links und rechts der Profilschienen in der Front
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)
- **Lieferumfang:** Set mit 28 Montageschrauben, Nivellierfüße, 2 Stück Schlüssel für Türen und Seitenwände
- Lieferung erfolgt komplett montiert



19" Netzwerkschrank, 26 HE, lichtgrau



19" Netzwerkschrank, 26 HE, schwarz



19" Netzwerkschrank, Detailansicht



19" Netzwerkschrank, Detailansicht

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Netzwerkschrank Unique Serie	26 HE	Glastür	800 kg	800 x 1.000 mm	1.342 mm	lichtgrau	DN-1926U-8/10-1	11007269
		Glastür	800 kg	800 x 1.000 mm	1.342 mm	schwarz	DN-1926U8/10-B1	11007275
	36 HE	Glastür	800 kg	800 x 800 mm	1.787 mm	schwarz	DN-1936U-8/8-B1	11007297
	42 HE	Glastür	800 kg	800 x 1.200 mm	2.053 mm	lichtgrau	DN-1942U-8/12-1	11007328
	47 HE	Glastür	800 kg	800 x 1.000 mm	2.244 mm	lichtgrau	DN-19 47U8/10-1	11004513