



Kranarme

- zum Heben von Lasten, die nicht mit den Zinken eines Gabelstaplers unterfahren werden können
- hervorragendes Hilfsmittel, wenn das Transportgut z. B. über eine Barriere gehoben werden muss, oder zum Ein- und Ausbau von Maschinenbauteilen (wenn eine Krananlage nicht vorhanden ist)

Typenübersicht:

Typ KA: nicht ausziehbar

Typ KH: 6-fach horizontal ausziehbar

Typ KV: 6-fach horizontal ausziehbar und in 5 Teilschritten bis 45° höhenverstellbar
Die Kranarme Typen KH und KV sind von 2 bis 3,7 m in der Länge verstellbar.



Kranarme Typ KV, ausziehbar und höhenverstellbar, Bestell-Nr. 145-447-J0



Big Bags und Zubehör


siehe Seite **666**




Typ	KA	KH	KV
Traglast gesamt [kg]	2000	3000	3000
Auslegerlänge II (mm) / max. Traglast (kg)*	1800 / 650	3600 / 650	3600 / 650
Gabeltaschen B x H [mm]	188 x 88	188 x 88	188 x 88
Gabeltaschenabstand [mm]	102	102	164
Bestellnummer pulverbeschichtet	145-438-J0	145-446-J0	145-447-J0
Bestellnummer feuerverzinkt	145-444-J0	145-448-J0	145-449-J0

*max. Traglast bei voll ausgefahrenem Kranarm

Bestell-Nr. 145-450-J0



Gabelverlängerung Typ GVG, 1 Paar



Gabelverlängerung

- die schnelle und preiswerte Lösung für den Staplertransport großvolumiger Güter, verlängert Gabelzinken um bis zu 75 %
- geschlossenes Kastenprofil verjüngt sich vorne von unten - ermöglicht problemloses Unterfahren von Paletten
- Sicherung gegen Abrutschen durch Steckbolzenverriegelung
- Konstruktion aus 6 mm Stahlblech
- Gabeltaschen B x T (mm): 150 x 70

	Gabelverlängerung
Tiefe Außen [mm]	1000
Bestellnummer	145-450-J0

	Mehrpreis je zusätzliche 100 mm
Bestellnummer	145-451-J0