

Lacont bac de rétention amovible pour rayonnage gerbable

volume de rétention 205 l, hauteur x largeur x profondeur 160 x 1290 x 1200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 200557



Lacont Bac amovible

Pour rack gerbable

bac de rétention amovible pour rayonnage gerbable

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- volume de rétention 205 l
- hauteur x largeur x profondeur 160 x 1290 x 1200 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- construction du bac de rétention agréée par les autorités



type de stockage de produits dan	bac de rétention	profondeur	1200 mm
type de bac de rétention	bac de rétention amovible pour rayonnage gerbable	matériau	acier
lieu de stockage	à l'abri	surface	galvanisé
volume de rétention	205 l	possibilité de passage au-dessous	non
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	roulant	non
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	exécution couleur	galvanisé
hauteur	160 mm	module	bac de rétention
largeur	1290 mm	Poids	60 kg

Cela s'adapte aussi ...

147751		plateforme de rétention plate PE, pour fût 4 x 200 litres, volume de rétention 300 l, hauteur x largeur x profondeur 150 x 1660 x 1260 mm, avec palette PE
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm