

## RAU

### établi

#### Serie 8000

hauteur x largeur x profondeur 840 - 1040 x 1500 x 700 mm, panneau de table en bois de hêtre massif huilé coloris hêtre, force 1250 kg, réglage en hauteur via trame perforée dans le châssis, exécution du châssis 4 pieds, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



# RAU.



Numéro d'article: 222216

## RAU Établi à hauteur réglable Serie 8000

### avec plan de travail robuste

établi

- hauteur x largeur x profondeur 840 - 1040 x 1500 x 700 mm
- plateau épaisseur x largeur x profondeur 40 x 1500 x 700 mm
- panneau de table en bois de hêtre massif huilé coloris hêtre
- force 1250 kg
- réglage en hauteur via trame perforée dans le châssis
- exécution du châssis 4 pieds
- structure en acier, corps soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	table	équipement établi	aucune
type de table	établi	matériau de plaque	bois de hêtre massif
Exécution du bâti	4 pieds	surface de plaque	huilé
hauteur	840-1040 mm	couleur de la plaque	hêtre

largeur	1500 mm	forme de châssis	piètement 4 pieds
profondeur	700 mm	matériau de châssis	acier
hauteur de travail	840-1040 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
épaisseur de panneau	40 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
largeur de plaque	1500 mm	matériau de finition	corps soudé
profondeur de plaque	700 mm	roulant	non
charge	1250 kg	livraison	livré monté
hauteur réglable	oui	garantie	5 années
réglage en hauteur via	trame perforée dans le châssis	Poids	58,73 kg

## Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm