

Diable monte-escaliers à chenilles électrique

ERGO®

force 70 kg, pelle largeur x profondeur 470 x 240 mm, Pliables pour un gain de place, Frein autobloquant, frein automatique

Numéro d'article: 244104



Diable monte-escaliers à chenilles électrique

- convient pour le transport dans les escaliers en colimaçon et sur les plateformes étroites
- force 70 kg
- pelle largeur x profondeur 470 x 240 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1400 x 490 x 480 mm
- entraînement moteur électrique
- alimentation électrique par Batterie lithium-ion 48 V/2 Ah
- Vitesse ascensionnelle : 4,7 m/min. lent, 14,7 m/min. rapide
- Pliables pour un gain de place
- équipé de avec bouton de démarrage et interrupteur de commande
- Frein autobloquant, frein automatique
- avec Poignée
- soubassement avec 2 roues, chenilles en caoutchouc
- Ø de roue 152 mm
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur,



projections d'eau dans toutes les directions

- volume de livraison : Chargeur, sangle de sécurité, batterie

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	type de frein	automatique autobloquant
type de diable de manutention	Diable monte-escaliers	soubassement	2 roues, chenilles en caoutchouc
convient pour (application)	Escaliers en colimaçon, plateformes étroites	nombre/type de roulettes	2 roues
charge	70 kg	Diamètre de roue	152 mm
largeur de pelle	470 mm	alimentation	Batterie lithium-ion 48 V/2 Ah
profondeur de pelle	240 mm	hauteur	1400 mm
entraînement	moteur électrique	largeur	490 mm
Vitesse ascensionnelle	4,7 m/min. lent, 14,7 m/min. rapide	profondeur	480 mm
pliable	non	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
rabattable	oui	volume de livraison	Chargeur, sangle de sécurité, batterie
fonction rabattable	Pliables pour un gain de place	Numéro d'enregistrement DEEE	DE30179332
équipement diable	Bouton démarrage, interrup. commande	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
poignée	Poignée	Poids	14,5 kg

Accessoires

244117		Pelle pour diable monte-escaliers électrique, Légèrement en biais à l'avant, largeur x profondeur 476 x 340 mm
244119		Support de bouteilles de gaz pour diable monte-escaliers électrique, diamètre 205 mm, capacité 1 bouteille de gaz
244120		Support de bouteilles de gaz pour diable monte-escaliers électrique, diamètre 205 mm, capacité 2 bouteilles de gaz
244121		Porte-charge pour diable monte-escaliers électrique
244122		Plateau roulant pour diable monte-escaliers électrique, largeur x profondeur 400 x 550 mm, en aluminium
244123		Châssis de rehausse pour diable monte-escaliers électrique
244124		Poignées pour diable monte-escaliers électrique, en aluminium
244125		Extension latérale pour diable monte-escaliers électrique, hauteur 780 mm, en acier inoxydable

244126		Extension latérale pour diable monte-escaliers électrique, hauteur 380 mm, en acier inoxydable
244127		châssis pour chaises empilables pour diable monte-escaliers électrique
244128		cadre de transport pour diable monte-escaliers électrique, force 100 kg
244130		cadre de transport pour diable monte-escaliers électrique, en aluminium
244131		Barrette de fixation pour diable monte-escaliers électrique
244132		Support pour diable monte-escaliers électrique
244133		batterie lithium-ion pour diable monte-escaliers électrique, puissance 48 V, tension 10 Ah, en bleu
244134		batterie lithium-ion pour diable monte-escaliers électrique, puissance 48 V, tension 2 Ah, en bleu
244135		batterie lithium-ion pour diable monte-escaliers électrique, puissance 24 V, tension 5 Ah, en bleu
244136		batterie lithium-ion pour diable monte-escaliers électrique, puissance 48 V, tension 5 Ah, en bleu
244139		escabeau en aluminium pour diable monte-escaliers électrique, 3 marches, hauteur 290 mm, en aluminium

Cela s'adapte aussi ...

215469		caisse de transport en aluminium, hauteur x longueur x largeur 265 x 435 x 335 mm, parois plein, fond avec renfort
215470		caisse de transport en aluminium, hauteur x longueur x largeur 270 x 590 x 390 mm, parois plein, fond avec renfort
215471		caisse de transport en aluminium, hauteur x longueur x largeur 380 x 590 x 390 mm, parois plein, fond avec renfort
215472		caisse de transport en aluminium, hauteur x longueur x largeur 375 x 780 x 380 mm, parois plein, fond avec renfort
215473		caisse de transport en aluminium, hauteur x longueur x largeur 380 x 900 x 490 mm, parois plein, fond avec renfort

221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
221290		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, capacité 15 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221292		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 400 x 300 mm, capacité 20 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221293		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 275 x 400 x 300 mm, capacité 25 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221294		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, capacité 30 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221297		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 30 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221298		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 600 x 400 mm, capacité 40 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221299		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 240 x 600 x 400 mm, capacité 47 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221300		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm, capacité 52 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221301		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 60 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221302		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 400 x 600 x 400 mm, capacité 76 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein