

BS-ROLLEN support pour transporteurs

bille de manutention en acier, avec
3 barrettes à billes, force 200 kg,
largeur du convoyeur 560 mm,
hauteur 707 - 1128 mm

Numéro d'article: 524979



BS ROLLEN®

BS-ROLLEN Pied support à rouleaux pour approvisionnement en matériel

avec table à billes




support pour transporteurs

- bille de manutention en acier
- avec 3 barrettes à billes
- force 200 kg
- largeur du convoyeur 560 mm
- hauteur 707 - 1128 mm
- cadre en acier avec laquage
- pliables pour un gain de place

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	extensible	non
type de convoyeur	transporteur à galets	largeur de convoyeur	560 mm
composants de convoyeur	support pour transporteurs	hauteur	707-1128 mm
type de roulettes	bille de manutention	matériau de cadre	acier
matériau de roulette	acier	surface de cadre	laqué
charge	200 kg	fonction rabattable	pliables pour un gain de place
équipement pied support à roulea	3 barrettes à billes	Poids	16,9 kg

Cela s'adapte aussi ...

505362		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir
520983		table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm