

PRODUKTDATENBLATT

STERIWHITE AIRQ115 W

STERIWHITE AIRQ115 | UVC-Umluftentkeimung für Räume mit Personenaufenthalt



Produkteigenschaften

- Sehr leise, keine störende Luftströmung
- Energieeffizient
- Wartungsarm
- Einfache Bedienung
- Modernes Design
- Eine Leistungsstufe: 115 m³/h bei <35 dB (A)
- Made in Germany

TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Nennleistung | 60,00 W |
| Nennspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Betriebsart | Integriertes Vorschaltgerät |

UV & Luftreinigung

| | |
|---|-----------------------|
| Maximaler Luft-Volumenstrom (im UV-C Desinfizier-Modus) | 115 m ³ /h |
| Air circulation | 115 m ³ /h |
| UV-C Strahlungs-Leistung | 46 W |
| Lebensdauer des UV-C Emitters | 16000 h |
| Geräuschpegel (im UV-C Desinfizier-Modus) | < 35 dB |
| Geeignet für Raumgrößen bis zu | 25 m ² |

Maße & Gewicht



| | |
|----------------|-------------------------|
| Länge | 100.00 mm ¹⁾ |
| Breite | 600.00 mm ¹⁾ |
| Höhe | 600.00 mm ¹⁾ |
| Produktgewicht | 15000,00 g |
| Kabellänge | 3000 mm |

¹⁾ Die Abmessungen können je nach Montageart abweichen

Materialien & Farben

| | |
|-----------------------------|---------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 10.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | 0...+40 °C |
| Anschlussart | Stecker Typ C (EU) |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Oberfläche |
| Montageort | Wand / Decke |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|----|
| Normen | CE |
|--------|----|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab Juli 2021 |
|-----------------------|------------------------|

VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4260732190011 | Versandschachtel 1 | 700 mm x 700 mm x 200 mm | 19530.00 g | 98.00 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.