

Feuille de données du produit



Article N°: 6030 Benne auto-basculante sans robinet de vidange

Equipements de manutention



Construction robuste en tôle d'acier de 3 mm mécano-soudée et étanche. Revêtement époxy bleu RAL 5007. De série avec passage de fourches. Versement sans risque de basculement, verrouillage anti-ouverture et chaîne de sécurité. Système d'ouverture par câble ramené au siège du conducteur. Livrée avec câble. Roues en option.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	1000
Contenu (litres)	350
Dim. Benne (mm)	1237 x 666 x 703
Hauteur au bec verseur sans roues (mm)	744
Hauteur au bec verseur avec roues (mm)	981
Longueur totale (mm)	1294
Largeur totale (mm)	731
Hauteur totale (mm)	833
Configuration	ohne Ablasshahn
Poids (kg)	126
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	73090090
GTIN	4017976060309