



RE330-LF

- Epoxy fibre-glass FR4 1.50 mm
- Single-sided 35 µm Cu
- Hot air leveling (HAL-leadfree)
- Component print
- Hole spacing 2.54 x 2.54 mm
- 3-hole- & 4-hole-soldering-pads
- Hole diameter 1.00 mm
- 2 x connector 32/64/96-channel DIN 41612 type C
- Size 100 x 160 mm




RE330-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Heißverzinnt (HAL-leadfree)
- Bestückungsdruck
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 3-Loch- & 4-Loch-Lötinseln
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- 2 x Steckverbinder 32/64/96-polig DIN 41612 Bauform C
- Größe 100 x 160 mm



RE330-LF

- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Étamé à chaud (HAL-leadfree)
- Impression d'insertion
- Pas 2,54 x 2,54 mm
- Îlots de brasage à 3 trous & à 4 trous
- Perforation 1,00 mm Ø
- 2 x connecteur 32/64/96-pôles DIN 41612 type C
- Dimensions 100 x 160 mm



RE330-LF

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Estañado en caliente (HAL-leadfree)
- Con impresión para la dotación por el lado del componente
- Trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- Nodos de soldadura de 3 & 4 agujeros
- Diámetro de los agujeros 1,00 mm
- 2 x conectores enchufables 32/64/96-polos DIN 41612 modelo C
- Tamaño 100 x 160 mm