

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 602 U CHR

Umluft-Gewerbekühlschrank, 3-seitig Edelstahl, mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 70 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorne 2 höhenverstellbare FüÙe, hinten 2 Rollen.

Artikel-Nr.: 347615
GTIN: 4059395003574



Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Edelstahl dreiseitig
- Rückwandverdampfer
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 45 mm Isolierung
- Umluftkühlung
- Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Preisgruppe	A
Herstellerkennung	KBS 602 U CHR
Abmessungen außen:	
Breite	777 mm
Tiefe	695 mm
Höhe	1890 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Edelstahl 3 seitig
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,13 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	101 kg
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost weiß, Schloss
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	600 l
Nutzzinhalt Kühlung	419 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	548 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	42
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	389157
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

Engmaschiger und verstärkter Rost KBS 602 G

Rost für KBS 602 G

GTIN: 4059395094541

Artikel-Nr.: 999004

Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück

90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage

GTIN: 4059395093520

Artikel-Nr.: 999027

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de