

FAHRION Spannzange DIN 6499 B GER 16 - 2 mm Rundlauf 5 μ



FAHRION 13001010200

Spannzangen Typ ER, Form B; für Spannzangenfutter FAHRION CENTRO P Nr. 23360, 23760; mit kleiner Rundlauf- und Wiederholtoleranz 5 mym (für Systemtoleranz 6 mym), Oberfläche superfinish, RZ Mantelfläche 1,6 mym, hohe Stabilität durch nur 12 Schlitze, Längskanten entgratet und verrundet, zur Schonung des Spannfutterkonus, erhöhte Haltekräfte und Steifigkeit, höherer Traganteil, Spann-Durchmesser-Überbrückung bis max. 1 mm unter Nenn-Durchmesser, außer bei D 1,0 bis 2,0 (hier nur 0,5 mm)

Spann-Ø d 1:	2 Millimeter
Spannzangen Typ:	426 E
für Spannbereich:	1-10 Millimeter
Maß Ø D1:	17 Millimeter
Länge L:	27,5 Millimeter
Bezeichnung:	Spannzange
Marke:	FAHRION