

## Wireless Keyboard LX850 Exzellentes Set mit Laser Mouse

[de.ts.fujitsu.com/consumer](http://de.ts.fujitsu.com/consumer)

Das Wireless Keyboard LX850 ist eine hervorragende Lösung für alle anspruchsvollen Anwender. Das exzellente Set mit zuverlässiger 2,4 GHz Technologie bietet mehr Funktionen und bessere Eigenschaften als einige konventionelle Schnittstellen-Geräte.

Die elegante Tastatur im schwarz-silbernen Design und den zusätzlichen Multifunktions-Tasten ermöglicht schnellen Zugriff z.B. auf Ihre Emails, Internet und Lautstärkeregelung. Weiterhin sorgen der leichte Tastenanschlag und die niedrige Bauhöhe für komfortable und angenehme Bedienung. Die Wireless-Laser-Maus erlaubt hoch-präzise Navigation, verfügt über 6 programmierbare Tasten und ist immer Betriebsbereit dank einem zweiten Akkusatz in der USB Ladestation. Der USB Empfänger mit NUM LOCK und CAPS LOCK LED-Anzeige ist die Verbindung zum Notebook oder PC. Haben Sie einen Tower-PC unter dem Schreibtisch? In diesem Fall benutzen Sie den integrierten USB Port in der Ladestation für die Verbindung.

Diese Kombination von Design und Funktionalität ist das Optimum für Lifestyle orientierte Kunden, die nur das Beste auf Ihrem Schreibtisch verlangen.

### Benutzerfreundlichkeit

- Einfach an jedem Notebook / PC mit Standard USB Schnittstelle anzuschließen – keine Treiber notwendig
- Zuverlässige 2,4 GHz Wireless-Technologie für Home und Office Anwendungen
- Komfort-Tastatur durch zusätzliche Funktionstasten für schnellen Zugriff auf die Anwendungen
- Laser Maus mit 10 Tasten:
  - 6 Tasten sind programmierbar
  - 2 Tasten zum vertikalen/horizontalen Scrollen für bessere Effizienz und der Tilt Wheel Technologie
  - 2 Tasten für den schnellen Wechsel der Auflösung von 800 dpi auf 1.200 dpi
- USB Ladegerät für aufladbare Batterien der Maus

### Ergonomie

- Elegantes und außergewöhnliches Design
- Stressfreies, effektives Arbeiten dank ergonomischem und kontrastreichem Tastendesign
- Leichter Tastenanschlag mit der patentierten „Slim-Key-Technologie“

### Zuverlässigkeit

- Hohe Qualität und Funktionsstabilität
- Höchste Qualität kombiniert mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis
- Abnutzungssichere Tasten dank Lasertechnologie



**Technische Spezifikationen**

<b>Schnittstelle</b>	USB
<b>Technologie</b>	2,4 GHz, 12-Kanal 16 Bit, 65.000 IDs
<b>Tastatur</b>	104/105 Tasten-Funktastatur 10 zusätzliche Funktionstasten 2 x AAA Batteriefach max. 10 m Reichweite
<b>Maus</b>	Laser Funkmaus 800 dpi und 1.200 dpi 10 Tasten, 6 programmierbar 2 x AA NiMH Batteriefach max. 10 m Reichweite
<b>Empfänger</b>	USB-Stick Empfänger USB-Powered NUM- / CAPS-LOCK LEDs max. 10 m Reichweite
<b>Ladegerät</b>	USB-Powered Mit USB Anschluss für USB-Stick Empfänger 2 x AA NiMH Batteriefach USB Kabel 1,5 m incl. USB Stecker
<b>Stromversorgung / Stromverbrauch</b>	
<b>Tastatur</b>	2 AAA Batterien max. 3,3V, 2 mA
<b>Maus</b>	2 AA NiMH Batterien max. 3,3V, max. 10 mA
<b>Empfänger</b>	USB-Powered max. 5V, max. 30 mA
<b>Ladegerät</b>	USB-Powered max. 5V, max. 30 mA
<b>Temperatur / Abmessungen / Gewicht</b>	
Temperatur (IEC721)	0°C bis 40°C
Abmessungen (L x B x H)	80 x 508 x 220 mm (Baugruppe)
Höhenjustierung	1,5° und 5,5°
Gesamtgewicht	1.300 g
<b>Eingehaltene Normen und Standards</b>	
Interferenzen / Störfestigkeit	CE Zertifizierung gemäß EG-Richtlinie 89/336/EEC EN 55022 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Produktsicherheit	EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004 + Berichtigung 2004 EN 300 220-3 EN 301 489-3 EN 50371 IEC 60825-1

**Systemanforderungen**

<b>Betriebssystem</b>	Microsoft® Windows® Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Vista™
<b>Schnittstelle</b>	Freier USB 1.1 oder 2.0 Port
<b>Lieferumfang</b>	
<b>Inhalt:</b>	Funktastatur Funkmaus USB-Stick Empfänger USB Ladegerät 4 x AA NiMH Akkus 2 x AAA Batterien Software CD für zusätzliche Maus Funktionen Handbuch Sicherheits- und Recycling- Richtlinien
<b>Bestellnummer</b>	S26381-K374-L5** (* Länderspezifische Varianten)