

Artikelnummer: 163883

Kurzbeschreibung: IDEAL Aktenvernichter 2445 CC, Schnittbreite 2 x 15 mm Partikel

Langbeschreibung: IDEAL Aktenvernichter 2445 CC, Schnittbreite 2 x 15 mm Partikel: SPS-Sicherheitspaket: patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit intergrierter Kapazitätsauslastungsanzeige (SSC) elektronisch gesicherte Tür über Magnetschalter Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter und Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus) komplette automatische Netztrennung nach 30 Minuten Start-/Stopp-Automatik über Lichtschranke hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank mit praktischem Schnittgutbehälter (35 Liter) aus schlagfestem Kunststoff kraftvoller, laufruhiger 390-Watt-Motor Technische Daten: Eingabebreite in mm: 240 Schnittbreite in mm: Partikelschnitt 2 x 15 Schnittleistung (Blatt 80g/qm): 8 - 10 Schnittgeschwindigkeit: 50 mm/Sek. Sicherheitsstufe: P-5 Auffangvolumen: 35 Liter Leistung (Anschluss): 390 Watt Masse: B 395 x T 291 x H 635 mm Gewicht: 21,0 kg



Hersteller: Ideal

EAN: 4019364546310

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ECLASS-5.1

Gruppe: 24320702

Keine Merkmale angegeben.

