

GEKA® plus Schlauchwagen

GEKA® plus Schlauchwagen P25 und P25SST

- Vorteil / Nutzen: **robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**
leicht und handlich mit ergonomischer Griffhöhe
optimierte Rahmenkonstruktion für garantiert sicheren Stand
und leichte Fahrbarkeit
griffige Vollgummiräder für komfortables Fahren
praktische Halterung für Geräte
werkzeuglose Montage und Demontage des Griffbügels für schnelle und
kompakte Einlagerung im Winter
ohne zusätzliche Werkzeuge schnell und einfach aufgebaut
 mit GEKA® plus Steckanschlüssen innen und außen
42.8506.9 mit 25 m GEKA® plus Wasserschlauch 110 1/2", hochwertigem,
robustem Stecksystem und Spritzdüse aus Messing + 1,5 m Zulaufschlauch
- Material: Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrohr; Handlauf, Reifen: Gummi schwarz;
 Gerätehalterung, Handkurbelgriff: Kunststoff grün; Zulaufrohr: Edelstahl;
 GEKA® plus Steckanschlüsse: Messing verchromt
- Temperatureinsatzbereich: +4 bis +60°C (schlauchabhängig)
- Abmessungen cm: 41 x 99 x 39
- Besonderer Hinweis: vormontiert; Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich

Anschluss	GEKA® plus Steckanschluss	
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m	50	50
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m	40	40
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m	25	25
Gewicht ca. kg	7	12
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	42.8501.9	42.8506.9



5



robuste Stahlkonstruktion



praktische Halterung
für Geräte



griffige Vollgummiräder
für komfortables Fahren



einfache werkzeuglose
Montage



einsatzbereit mit
GEKA® plus Steckanschluss