

## Termékinformációk

# 28 71 280

### Szerelőfogó

Keresztprofilokkal

DIN ISO 5745



- Nehezen hozzáférhető helyeken végzendő megfogási, beszabályozási és szerelési munkákhoz a karcsú, nagyon hosszú kivitelnek köszönhetően
- A karcsú, laposított kerek megfogócsúcsokkal a mélyen lévő munkadarabok optimálisan elérhetők
- Kis rézcsövek, csavarok és kábelek, valamint más kerek alkatrészek kíméletes és mégis biztos megfogása, tartása és vezetése sima felületű mart hornyokkal
- Fogazott szorítópfák kör keresztmetszetű alkatrészek megfogásához
- A gépjárműiparban (pl. a motortérben), szerelési területeken és a gépgyártásban különösen jól használható
- Karcsú és mégis robusztus szerszám
- Speciális szerszámacélból kovácsolt, olajban edzett


#### Altalános



Cikkszám	28 71 280
EAN	4003773079415
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	235 g
Méretek	280 x 55 x 14 mm
Szabvány	DIN ISO 5745

#### Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	9,0 mm
Csúcs szélessége (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Pofa hossza (L3)	76,5 mm
Fejszélesség (W3)	20,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk





Tengelymegfogó profil: keresztprofilok megfogáshoz, tartáshoz és vezetéshez

