

Productinformatie

35 11 115

Elektronica-grijptang

DIN ISO 9655



- Precisietangen voor fijne montagewerkzaamheden bijv. in elektronica en fijne mechanica
- Op de belasting geoptimaliseerde vormgeving voor een meer direct werkgevoel
- Voor grijpen, klemmen en buigen
- Doorgestoken precisiescharnier
- Glad geslepen grijpvlakken
- Zachte overgangen; geen scherpe kanten
- Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
- De polijsting of spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Slanke, naar de kop van de tang omhoog getrokken grepen bieden een veilige en comfortabele bediening ook tussen duim en wijsvinger
- Platte, brede bekken
- Kogellager-chroomstaal, oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	35 11 115
EAN	4003773016694
Kop	spiegelgepolijst
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	55 g
Afmetingen	115 x 66 x 12 mm
Norm	DIN ISO 9655
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Beklenge (B)	22,5 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	6,5 mm
Puntbreedte (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	4,0 mm
Kopbreedte (A)	11,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

