

Productinformatie

95 11 200

Kabelschaar

Met dubbele snijkanten



- Om koperen en aluminium kabels te knippen
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- Door te knippen met voor- en nasnede (1ste en 2de snede) kunnen ook kabels tot 20 mm met één hand worden geknipt
- Geringe krachtinspanning door gunstige overbrengingsverhoudingen en speciale snijgeometrie
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Verstelbaar schroefscharnier
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, oliegehard

Algemeen

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Artikel-nr. | 95 11 200 |
| EAN | 4003773043928 |
| Schaar | gebruineerd |
| Benen | met kunststof bekleed |
| gewicht | 283 g |
| Afmetingen | 200 x 21 x 15 mm |
| REACH conformiteit | bevat geen SVHC |
| RoHS conformiteit | niet van toepassing |

Technische specificaties

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig | 70 mm ² |
| Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig | Ø 20 mm |
| AWG | 2 / 0 |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Definitieve snede: nadat de mantel van de kabel in het voorste profiel doorgesneden wordt, wordt de kabel in het Voorbereidende snede: door de voorste snijkant te gebruiken, blijft zelfs bij grote kabeldiameters de afstand tussen achterste profiel doorgesneden. Voorbereidende snede vooraan, doorknippen achteraan. Zo knipt men makkelijker, de handgrepen ergonomisch.