

Productinformatie

95 32 100

Kabelschaar

(ratelprincipe)

Met telescopische grepen



- Gereedschaplengte: 650 - 860 mm
- Gewicht slechts 4980 g
- Voor Cu- en Al-kabels, enkel- en meerdradig - ook met harde rubberen of kunstof ommanteling
- Ongeschikt voor staaldraad, staalkabels en fijnradige (zeer flexibele) kabels
- Ook voor kabels met wapening
- Krachtbesparend knippen door optimale overbrengingsverhoudingen
- Grote snijcapaciteit door tweehandbediening en ratelprincipe
- Openen van de kabelschaar is in iedere snijpositie mogelijk
- Greeplengte meerstaps verstelbaar van 400 - 610 mm (korte transportlengte, individuele aanpassing aan arbeidsvoorwaarden)
- Mes: speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, oliegehard
- Benen: ovale aluminium buis, zeer stevig

Algemeen

Artikel-nr.	95 32 100
EAN	4003773071570
Kop	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	4.980 g
Afmetingen	680 x 220 x 60 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	960 mm ²
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 100 mm
MCM	1.900

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

