

Artikelnummer:
28581

EAN-Nummer:
4000870285817



Name
LED 3er-Pack Refl. 4W GU10 230V 2700K

Hersteller
Paulmann

Leuchtmitteldaten

Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0 s
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0 s
Zündzeit <	0 s
Leistungsfaktor	0,4
Entspricht Glühlampe	23 W
Nennlichtstrom	230 lm
Ausstrahlwinkel	36 °
Bestückung	4 W
Energieverbrauch	4 kWh_1000h
Lichtstärke	500 cd
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=	50000
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	70 %
Lampenlichtstromerhalt 6.000h	80 %
Lichtstromwinkel	90 °
Farbkonsistenz	<= 6 Step Mac Adam Ellipse
Socket/Fassung	GU10
Spektrale Strahlungsverteilungskurve	SS_LED_2700K
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra



LED

Technische Daten

Anzahl Brennstellen	03
Lebensdauer	15.000 h
Farbtemperatur Bereich	2.700 K
Spannung	230 V
Stromstärke	39 mA
Bestückung	3x4 W
Energieverbrauch	4 kWh_1000h
Gewicht netto	69 g
Gewicht brutto	91 g
Farbe	Alu
Dimmbar	Nein
Bauform	Reflektor
Inklusive Leuchtmittel	✓

Kaufmännische Daten II


Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	14,5 x 5,1 x 5,7 cm
Zolltarifnummer	85395200000
Ursprungsland	CN

Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
SB Artikel	SB-Verpackung

Abmessungen

Durchmesser	51 mm
Höhe	55 mm



Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 55 x x mm
