

## displaypallet

van polyethyleen/polypropyleen,  
hoogte x lengte x breedte 155 x 600  
x 800 mm, draagvermogen statisch /  
dynamisch 2000 / 1000 kg,  
onderbouw 3 sleden, bovendeck  
doorbroken

VE 2 stuks



Artikelnummer: 118524

## Displaypallet

displaypallet





- van polyethyleen/polypropyleen
- hoogte x lengte x breedte 155 x 600 x 800 mm
- draagvermogen statisch / dynamisch 2000 / 1000 kg
- draagverm. in stelling 500 kg
- Aan alle zijden inrijdbaar
- inrijbreedte langszijde / brede zijde 600 / 550 mm
- onderbouw 3 sleden
- bovendeck doorbroken
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +50 °C
- gewicht 16 kg

## Technische details

type verpakking	pallet	stapelbaar	ja
pallettype	displaypallet	onderbouw	3 sleden
materiaal	polyethyleen/polypropyleen	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +50 °C
recyclebaar	ja	inrijbreedte langszijde	600 mm
hoogte	155 mm	inrijbreedte kopse kant	550 mm
lengte	600 mm	draagvermogen dynamisch	1000 kg

breedte	800 mm	draagvermogen in stelling	500 kg
draagvermogen statisch	2000 kg	borgrand	nee
inrijdmogelijkheid	Aan alle zijden	nestbaar	nee
bovendek	doorbroken	gewicht	16 kg

## Dit past ook bij ...

202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
204206		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 61 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
240208		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 82 mm