

fetra

châssis roulant

KF 10

force 250 kg, plateau longueur x largeur 500 x 500 mm, hauteur de charge 170 mm, plateforme en tôle quintette avec surface gaufrée, avec ouverture de saisie, structure en aluminium, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Numéro d'article: 118592



fetra Plateau roulant KF 10

Force 250 kg

châssis roulant

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 500 x 500 mm
- hauteur de charge 170 mm
- plateforme en tôle quintette avec surface gaufrée, avec ouverture de saisie
- structure en aluminium
- 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

appareil de manutention	châssis roulant	matériau de châssis	aluminium
type de rouleur	châssis roulant	barre directrice	non
charge	250 kg	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
norme européenne	non	pneumatique	TPE
hauteur de charge	170 mm	roulement	roulement rainuré à billes
longueur de plateau	500 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	500 mm	Ø de roue	125 mm
matériau de plateforme	tôle quintette	norme	EN 1757-3 (frein)
surface de plateforme	gauffré	garantie	10 années
équipement de plateforme	ouverture de saisie	Poids	9 kg

Accessoires

119092		frein central pour chariots à dossier, pour plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158758		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 125 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309687		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309723		roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal