

**bott**

## armoire à tiroirs

**cubio**

hauteur x largeur x profondeur 1200 x 1050 x 750 mm, 7 tiroir(s), avec charges normales, verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre

**Numéro d'article: 124463**



## bott Armoire à tiroirs cubio

**stationnaire**

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1200 x 1050 x 750 mm
- 7 tiroir(s)
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 75 kg
- avec charges normales
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en














## Détails techniques

|                              |                      |                               |                                     |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| type de meuble               | armoire              | extension tiroir              | 100 %                               |
| type d'armoire               | armoire à tiroirs    | couleur du corps              | gris clair // RAL7035               |
| matériau                     | tôle d'acier         | couleur de la face avant      | rouge pourpre // RAL3004            |
| hauteur                      | 1200 mm              | surface de corps              | finition peinture époxy             |
| largeur                      | 1050 mm              | surface de face avant         | finition peinture époxy             |
| profondeur                   | 750 mm               | blocage d'extension           | blocage d'extension                 |
| équipement armoire           | tiroirs              | Type d'extension              | charges normales                    |
| nombre de tiroirs            | 7 pièce              | verrouillable                 | oui                                 |
| hauteur frontale 100 mm      | 4 pièce              | système de fermeture          | noyau interchangeable à 5 goupilles |
| hauteur frontale 200 mm      | 2 pièce              | cloison de séparation médiane | non                                 |
| hauteur frontale 300 mm      | 1 pièce              | poignée                       | poignée barre                       |
| capacité de charge de tiroir | 75 kg                | roulant                       | non                                 |
| glissière tiroir             | à roulement à billes | Poids                         | 160,2 kg                            |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 125770 |  | Clé de réserve, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant)  |
| 125771 |  | clé de rechange, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant)   |
| 125772 |  | noyau interchangeable à 5 goupilles, pour armoire à tiroirs   |
| 125774 |  | fermeture individuelle pour tiroir, pour armoire à tiroirs  |
| 125788 |  | Rehausse pour armoire, avec bord déroulant sur 4 côtés, hauteur x largeur x profondeur 15 x 1050 x 750 mm                           |
| 126248 |  | socle de manutention pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1050 x 750 mm                                     |
| 126253 |  | support d'appareils, convient pour 13 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 150 x 37 mm, en plastique/aluminium, coloris noir |
| 126254 |  | support d'appareils, convient pour 5 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 300 x 30 mm, en plastique/aluminium, coloris noir  |
| 126255 |  | équerres de maintien, hauteur x largeur x profondeur 60 x 80 x 20 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer                      |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 126256 |    | Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs  |
| 126258 |    | support de fraiseuse, diamètre 10 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126259 |    | support de fraiseuse, diamètre 13 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126260 |    | support de fraiseuse, diamètre 16 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126261 |    | support de fraiseuse, diamètre 22 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126262 |    | support de fraiseuse, diamètre 27 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126263 |    | support de fraiseuse, diamètre 32 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126264 |    | support de fraiseuse, diamètre 40 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126265 |   | support de fraiseuse, diamètre 50 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126269 |  | Tapis antidérapant, hauteur x largeur x profondeur 2,5 x 925 x 625 mm, pour armoire<br>largeur x profondeur 1050 x 750 mm                 |
| 126288 |  | auges, 18 godets (4 x l 70 mm, 6 x l 45 mm, 8 x l 33 mm) + 72 séparateurs de godets,<br>hauteur x largeur x profondeur 28 x 1050 x 750 mm |