

bott

armoire à tiroirs

cubio

hauteur x largeur x profondeur 1200 x 800 x 750 mm, 10 tiroir(s), avec extension charges lourdes, verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre

Numéro d'article: 125760



bott Armoire à tiroirs cubio

stationnaire

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1200 x 800 x 750 mm
- 10 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 8x100 mm/2x150 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 200 kg
- avec extension charges lourdes
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair













- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre

Détails techniques

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| type de meuble | armoire | extension tiroir | 100 % |
| type d'armoire | armoire à tiroirs | couleur du corps | gris clair // RAL7035 |
| matériau | tôle d'acier | couleur de la face avant | rouge pourpre // RAL3004 |
| hauteur | 1200 mm | surface de corps | finition peinture époxy |
| largeur | 800 mm | surface de face avant | finition peinture époxy |
| profondeur | 750 mm | blocage d'extension | blocage d'extension |
| équipement armoire | tiroirs | Type d'extension | extension charges lourdes |
| nombre de tiroirs | 10 pièce | verrouillable | oui |
| nombre x hauteur tiroirs | 8x100 mm/2x150 mm | système de fermeture | noyau interchangeable à 5 goupilles |
| hauteur frontale 100 mm | 8 pièce | cloison de séparation médiane | non |
| hauteur frontale 150 mm | 2 pièce | poignée | poignée barre |
| capacité de charge de tiroir | 200 kg | roulant | non |
| glissière tiroir | à roulement à billes | Poids | 179,8 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 125770 |  | Clé de réserve, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant) |
| 125771 |  | clé de rechange, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant) |
| 125772 |  | noyau interchangeable à 5 goupilles, pour armoire à tiroirs |
| 125774 |  | fermeture individuelle pour tiroir, pour armoire à tiroirs |
| 125784 |  | Rehausse pour armoire, avec bord déroulant sur 4 côtés, hauteur x largeur x profondeur 15 x 800 x 750 mm |
| 126253 |  | support d'appareils, convient pour 13 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 150 x 37 mm, en plastique/aluminium, coloris noir |
| 126254 |  | support d'appareils, convient pour 5 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 300 x 30 mm, en plastique/aluminium, coloris noir |
| 126255 |  | équerres de maintien, hauteur x largeur x profondeur 60 x 80 x 20 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126256 |  | Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs |

| | | |
|--------|---|---|
| 126258 |  | support de fraiseuse, diamètre 10 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126259 |  | support de fraiseuse, diamètre 13 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126260 |  | support de fraiseuse, diamètre 16 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126261 |  | support de fraiseuse, diamètre 22 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126262 |  | support de fraiseuse, diamètre 27 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126263 |  | support de fraiseuse, diamètre 32 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126264 |  | support de fraiseuse, diamètre 40 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126265 |  | support de fraiseuse, diamètre 50 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer |
| 126277 |  | Tapis antidérapant, hauteur x largeur x profondeur 2,5 x 675 x 625 mm, pour armoire largeur x profondeur 800 x 750 mm |
| 126297 |  | auges, 12 godets (2 x l 70 mm, 6 x l 45 mm, 4 x l 33 mm) + 48 séparateurs de godets, hauteur x largeur x profondeur 28 x 800 x 750 mm |