

rayonnage mobile

force 200 kg, largeur x profondeur compartiment 900 x 500 mm, structure en cornière d'acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris gris clair, 5 niveaux avec sol en bois

Numéro d'article: 157849



Chariot à rayonnage d'entrepôt

Force 200 kg

rayonnage mobile

- hauteur 1905 mm
- force 200 kg
- largeur x profondeur compartiment 900 x 500 mm
- structure en cornière d'acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris gris clair
- 5 niveaux avec sol en bois
- Réglable au pas de 40 mm
- 4 roulettes pivotantes, Ø de roue 100 mm
- roues avec bandage caoutchouc sur jante tôle d'acier
- moyeu avec roulement à billes
- Produit livré démonté

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	profondeur de compartiment	500 mm
type de rayonnage	rayonnage mobile	tablette réglable au pas	40 mm
matériau	acier	pneumatique	caoutchouc
surface	avec revêtement en plastique	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes

couleur	gris clair	Diamètre de roue	100 mm
hauteur	1905 mm	roulement	roulement à billes
charge	200 kg	matériau de jante	tôle d'acier
nombre de tablettes/niveaux	5 pièce	exécution couleur	gris clair
type tablette/niveau	sol en bois	livraison	démonté
largeur de compartiment	900 mm	Poids	28 kg