


opvangbak

voor 3 x IBC, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 645 x 3850 x 1400 mm, met aftapbok en rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 201865



Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 3 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 645 x 3850 x 1400 mm
- met aftapbok en rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	oppervlak	verzinkt
type opvangbak	opvangbak	opvangbak uitrusting	aftapbok, rooster

opslagplaats	onderdak	materiaal rooster	staal
capaciteit	3 x IBC	oppervlak rooster	verzinkt
opvangvolume	1000 l	onderrijdbaar	nee
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdhoogte	100 mm
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	stapelbaar	nee
hoogte	645 mm	verrijdbaar	nee
breedte	3850 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	1400 mm	gewicht	442 kg
materiaal	staal		

Gerelateerde Producten

201867		PE-bekleding voor opvangbak, voor 3 x IBC, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	--	---

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm