

Thurmetall elektro-vakkenkast MINI

hoogte x breedte x diepte 1790 x 415 x 500 mm, elektrische uitrusting: 10 stekkerdozen 230 V, stekker uitvoering GB, 10 vakken, afsluitbaar met key lock, romp met slag- en krasvaste poedercoating in duifblauw, front met slag- en krasvaste poedercoating in lichtblauw

Artikelnummer: 218307



THURMETALL



Thurmetall Elektro-vakkenkast MINI

Uitvoering GB

elektro-vakkenkast

- hoogte x breedte x diepte 1790 x 415 x 500 mm
- constructie van staal
- uitgerust met vakken, stekkerdozen
- elektrische uitrusting: 10 stekkerdozen 230 V
- stekker uitvoering GB
- veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen
- 10 vakken
- Stofdicht te sluiten via vleugel deur
- deuropeningshoek 110 °
- afsluitbaar met key lock
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in duifblauw
- front met slag- en krasvaste poedercoating in lichtblauw
- Leveringstoestand bedrijfsklaar

- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	elektrische kast	kleur romp	duifblauw
plaats van toepassing	binnen	kleur voorkant	lichtblauw
type deur	vleugeldeur	sluitsysteem	key lock
hoogte	1790 mm	onderbouw	sokkel
breedte	415 mm	vakhoogte (li.)	145 mm
diepte	500 mm	vakbreedte (li.)	330 mm
land	uitvoering GB	vakdiepte (li.)	470 mm
kast uitrusting	vakken, stekkerdozen	afsluitbaar	ja
legborden / niveaus uitrusting	veiligheidsrand	openingshoek deur	110 °
vakken	10 stuks	levering	bedrijfsklaar
stekkerplaatsen aantal	10 stuks	garantie	5 jaar
aansluiting	aansluiting voor GB	WEEE-registratienummer	DE47480210
elektrische uitrusting	10 stekkerdozen 230 V	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
materiaal	staal	merk volgens EAR-registers	Thurmetall
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	73 kg