

Scangrip industrielamp NOVA 3K

behuizing van gegoten aluminium,
Lampen: COB-led, met draaggreep

Artikelnummer: 235388



industrielamp

- hoogte x breedte x diepte 233 x 235 x 88 mm
- behuizing van gegoten aluminium
- Lampen: COB-led
- energie-efficiëntieklasse A
- met draaggreep
- in 5 trappen dimbaar
- beschermingsklasse IP67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdempelen

Technische details




| | | | |
|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| gereedschapstype | accessoire | materiaal behuizing | gegoten aluminium |
| type lamp | COB-led | hoogte | 233 mm |
| energie-efficiëntieklasse | A | breedte | 235 mm |
| lichtstroom | 3000 | diepte | 88 mm |

| | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------|--|
| dimbaar | ja | ip beschermingsklasse | 67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdempelen |
| lamp uitrusting | draaggreep | gewicht | 2,42 kg |
| lamp functie | in 5 trappen dimbaar | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|----------------------------------|
| 235421 |  | magneethouder, 20 kg hechtcracht |
| 235424 |  | statief, hoogte 900 - 1900 mm |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|--|--|
| 218389 |  | bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder |
| 221330 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie |
| 227891 |  | veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht |