

C+P

dubbeldekse locker

Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1850 x 500 x 500 mm, 2 x 2 vakken, vak breedte 250 mm, Afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw staand op vloer met stelschroeven, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL 5012 lichtblauw

Artikelnummer: 267640

Clanic+



dubbeldekse locker

- hoogte x breedte x diepte 1850 x 500 x 500 mm
- 2 x 2 vakken
- vak breedte 250 mm
- deuraanslag rechts
- deuropeningshoek 110 °
- per vak 2 kastvakken, elk met een kledingstang en 3 niet verdraaibare dubbele schuifhaken
- openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte

sluiting

- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten
- Afsluitbaar met cilinderslot
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- onderbouw staand op vloer met stelschroeven
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL 5012 lichtblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	gemoffeld
type kast	locker	kast uitrusting	kledingstang, haken
vakken	2 stuks	kledingstang	ja
abteile doppelstöckig (text)	x 2	kleerhaak	3 stuks
dubbeldeks	ja	type bank	zonder
hoogte	1850 mm	type deur	openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
breedte	500 mm	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
diepte	500 mm	deuraanslag	rechts
breedte vak	250 mm	openingshoek deur	110 °
vakken	4 stuks	sluitsysteem	cilinderslot
onderbouw	staand op vloer	ventilatie	behuizing en front
afsluitbaar	ja	opstelling	wand
materiaal	staal	levering	voorgemonteerd
materiaal verwerking	gelast	garantie	10 jaar
stabiliteit/versteving/schoren	vouwen, steunen	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	milieuvoordeel (verpakking)	Lockers van C + P zijn gemaakt van staal, een duurzaam en sterk materiaal. De aanpak van duurzaamheid strekt zich uit van produc
kleur voorkant	blauw // RAL 5012	deurdemping	ja
oppervlak romp	gemoffeld	gewicht	36,1 kg

Gerelateerde Producten

257441		sokkel, hoogte x breedte x diepte 100 x 500 x 500 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
257463		sokkel, hoogte x breedte x diepte 100 x 500 x 500 mm, van kunststof in RAL7035 lichtgrijs, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
271443		kledinghanger, met hotelpen, hoogte x breedte x diepte 216 x 462 x 54 mm, van kunststof

271461		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 500 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
272038		openslaande deur met perforaties, voor dubbele garderobekast, van staal
272040		vleugel deur, voor dubbele garderobekast, van staal
272042		nivelleervoeten voor staande locker
272050		begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal
272051		spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas
272052		kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart
272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272063		Safe-O-Mat, voor garderobekast of lockersysteem, voor 1- of 2-euro-munten
272064		deur met krasbescherming, Voor cilinderslot, van kunststof
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS
272067		nummerbord, Voor cilinderslot, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 79 x 45 mm, van kunststof