

RAPIDLIFT cric hydraulique pour machines

capacité de levage 4000 kg, plage
de levée 70 - 390 mm

Numéro d'article: 400117



RAPID
LIFT



RAPIDLIFT Cric hydraulique pour charges lourdes

Pour les espaces exigus grâce à sa faible hauteur d'approche

cric hydraulique pour machines

- capacité de levage 4000 kg
- plage de levée 70 - 390 mm
- système hydraulique avec soupape de surpression
- poids 45 kg
- levier amovible
- en acier avec laquage en RAL2002 orangé sang
- volume de livraison : 2 béquilles de force 6500 kg chacune incluses

Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	matériau	acier
type de moyen de levage	cric hydraulique pour machines	surface	laqué
capacité de levage	4000 kg	couleur	orangé sang // RAL2002
plage de course	70-390 mm	volume de livraison	2 béquilles de force 6500 kg chacune incluses

Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm